




Premosni kabel s utikačem ventila

VVDAC041MSS00,6A03STAH030VAS



Primjena

Posebno svojstvo

bez halogena

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 24 AC/DC

Zaštita od prenapona

da; (VDR)

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...90

Zaštita

IP 67

Mehanički podaci

Težina

[g]

58,6

Materijali

TPU

Materijal ulivenog tijela

TPU

Zaporna matica materijala

nehrđajući čelik (1,4404/316L)

Prikazi / radni elementi

Prikaz

Pogon

1 x LED, Žuto

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata

vijak

Ploča za etiketiranje

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.




Premosni kabel s utikačem ventila

VVDAC041MSS00,6A03STAH030VAS

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



Električni priključak

Kabel: 0,6 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x ventil vrste C DIN, kutno; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm

