


Premosni kabel s utikačem ventila

VVDAC040--N00,6E02STAH020VAN

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Primjena	NAMUR
----------	-------

Električni podaci

Radni napon [V]	< 15 DC
-----------------	---------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...90
--------------------------	----------

Zaštita	IP 67
---------	-------

Mehanički podaci

Dimenzije [mm]	30 x 15 x 39
Materijali	TPU; PUR
Materijal ulivenog tijela	TPU / PUR
Zaporna matica materijala	nehrđajući čelik (1,4404/316L)

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	vijak
	Ploča za etiketiranje

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Premosni kabel s utikačem ventila

VVDAC040--N00,6E02STAH020VAN

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU / PUR; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L)



Električni priključak

Kabel: 0,6 m, PUR / PVC, Plavo, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x ventil vrste C DIN, kutno; Oblikovana karoserija: TPU / PUR; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L)

