


E10850



Spojni kabel s utičnicom

ADOGA030VAS0005E03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 250 AC
-------------	-----	----------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	15 x 15 x 42
Materijali		PVC
Materijal ulivenog tijela		PVC
Zaporna matica materijala		nehrđajući čelik (1,4404/316L)

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

E10850



Spojni kabel s utičnicom

ADOGA030VAS0005E03

Električni priključak


Kabel: 5 m, PVC, Žuto, Ø 5 mm; 3 x 0,38 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x 1/2", ravno; kodiranje: C; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno



Priključak



GN =
RD/BK =
RD/WH =

Boje žica :
Zeleno
crveno/crno
crveno/bijelo