


Spojni kabel s utikačem

ASTAH050VAN00,6A02

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Primjena

NAMUR

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 15 DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...90

Zaštita

IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije

[mm]

39 x 30 x 15

Materijali

TPU

Materijal ulivenog tijela

TPU

Zaporna matica materijala

nehrdajući čelik (1,4404/316L)

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

E10853



Spojni kabel s utikačem


ASTAH050VAN00,6A02

Električni priključak

Kabel: 0,6 m, PVC, Plavo, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



Priključak

1 WH

2 BK