

Spojni kabel s utičnicom

ADOAH043MSS0005H04

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Posebno svojstvo

bez halogena

Električni podaci

Radni napon

[V]

10...30 DC

Izlazi

Električna izvedba

PNP

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...90

Zaštita

IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije

[mm]

27 x 15 x 39

Materijali

TPU prozirno

Materijal ulivenog tijela

TPU, prozirno

Zaporna matica materijala

Mjed, niklovano

Prikazi / radni elementi

Prikaz

Status prekapčanja

2 x LED, Žuto

Pogon

1 x LED, Zeleno

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

E10855



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH043MSS0005H04

Električni priključak

Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,8 mm; 4 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, prozirno; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
WH =	Plavo
	Bijelo