


## Spojni kabel s utičnicom

ADOAH043MSS0010H04

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



## Primjena

Posebno svojstvo

bez halogena

## Električni podaci

Radni napon

[V]

10...30 DC

## Izlazi

Električna izvedba

PNP

## Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...90

Zaštita

IP 67

## Mehanički podaci

Dimenzije

[mm]

27 x 15 x 39

Materijali

TPU prozirno

Materijal ulivenog tijela

TPU, prozirno

Zaporna matica materijala

Mjed, niklovano

## Prikazi / radni elementi

Prikaz

Status prekapčanja

2 x LED, Žuto

Pogon

1 x LED, Zeleno

## Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

# E10856



## Spojni kabel s utičnicom

ADOAH043MSS0010H04

### Električni priključak


Kabel: 10 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,8 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, prozirno; Zaključavanje: Mjed, niklovano



### Priključak



|      |             |
|------|-------------|
| BK = | Boje žica : |
| BN = | crno        |
| BU = | Smeđe       |
| WH = | Plavo       |
|      | Bijelo      |