


E10858



Spojni kabel s utičnicom

ADOGF040MSS0005E04

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon [V] < 60 AC / < 75 DC

Zaštitna klasa III

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -25...90

Zaštita IP 67; (ako je privijeno)

Mehanički podaci

Materijali TPU

Materijal ulivenog tijela TPU

Zaporna matica materijala Mjed, niklovano

Opaske


Količina pakiranja 1 kom.

Električni priključak

Kabel: 5 m, PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano



E10858



Spojni kabel s utičnicom

ADOGF040MSS0005E04

Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
WH =	Plavo
	Bijelo