




Spojni kabel s utičnicom

ADOAF040MSS0002A04

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E11199  
Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

|                |     |                   |
|----------------|-----|-------------------|
| Radni napon    | [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| Zaštitna klasa |     | III               |

Radni uvjeti

|                     |      |                           |
|---------------------|------|---------------------------|
| Temperatura okoline | [°C] | -25...90                  |
| Zaštita             |      | IP 67; (ako je privijeno) |

Mehanički podaci

|                           |      |                 |
|---------------------------|------|-----------------|
| Dimenzije                 | [mm] | 16 x 8 x 26     |
| Materijali                |      | TPU             |
| Materijal ulivenog tijela |      | TPU             |
| Zaporna matica materijala |      | Mjed, niklovano |

Opaske


|                    |  |        |
|--------------------|--|--------|
| Količina pakiranja |  | 1 kom. |
|--------------------|--|--------|

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR / PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano



# E10863



## Spojni kabel s utičnicom

ADOAF040MSS0002A04

### Priključak



|      |             |
|------|-------------|
| BK = | Boje žica : |
| BN = | crno        |
| BU = | Smeđe       |
| WH = | Plavo       |
|      | Bijelo      |