




Spojni kabel s utičnicom

ADOAF040MSS0005A04

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Zaštitna klasa		III

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 67; (ako je privijeno)

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	16 x 8 x 26
Materijali		TPU
Materijal ulivenog tijela		TPU
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak

Kabel: 5 m, PUR / PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano



E10864



Spojni kabel s utičnicom

ADOAF040MSS0005A04

Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
WH =	Plavo
	Bijelo