


E10866



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH030MSS0005E03



Električni podaci

Radni napon [V] < 250 AC / < 300 DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -25...90

Zaštita IP 67

Mehanički podaci

Težina [g] 200

Dimenzije [mm] 27 x 15 x 39

Materijali TPU

Materijal ulivenog tijela TPU

Zaporna matica materijala Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

E10866



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH030MSS0005E03

Električni priključak


Kabel: 5 m, PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / AWG 22

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: C; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



Priključak



BK =	Boje žica :
BU =	crno
GN/YE =	Plavo
	zeleno/žuto