


Spojni kabel s utičnicom

ADOAH043MSS0015I04

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Posebno svojstvo

bez halogena

Električni podaci

Radni napon

[V]

10...30 DC

Izlazi

Električna izvedba

PNP

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...90

Zaštita

IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije

[mm]

27 x 15 x 39

Materijali

TPU

Materijal ulivenog tijela

TPU

Zaporna matica materijala

Mjed, uređaj protiv prskanja

Prikazi / radni elementi

Prikaz

Status prekapčanja

2 x LED, Žuto

Pogon

1 x LED, Zeleno

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

E10872



Spojni kabel s utičnicom


ADOAH043MSS0015I04

Električni priključak


Kabel: 15 m, PUR, bez halogena; iradirano; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, uređaj protiv prskanja



Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
WH =	Plavo
	Bijelo