


## Spojni kabel

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



## Primjena

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Posebno svojstvo | bez silikona; Pozlaćeni kontakti |
| Bez silikona     | da                               |

## Električni podaci

|                                  |     |                     |
|----------------------------------|-----|---------------------|
| Radni napon                      | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
| Maks. ukupno strujno opterećenje | [A] | 4                   |

## Radni uvjeti

|                     |      |               |
|---------------------|------|---------------|
| Temperatura okoline | [°C] | -25...100     |
| Zaštita             |      | IP 68; IP 69K |

## Mehanički podaci

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Materijali                | PVC                            |
| Materijal ulivenog tijela | PVC                            |
| Zaporna matica materijala | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |

## Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|



## Spojni kabel

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

### Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm



### Električni priključak

Kabel: 5 m, PVC, Narančasto, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Priključak



### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm

