

E10883




Spojni kabel

VDOGH040MSS0002I04STGH040MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E10884

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Posebno svojstvo bez halogena; Pozlaćeni kontakti

Električni podaci

Radni napon [V] < 250 AC / < 300 DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -25...90

Zaštita IP 67

Mehanički podaci

Materijali TPU

Materijal ulivenog tijela TPU

Zaporna matica materijala Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.



Spojni kabel

VDOGH040MSS0002I04STGH040MSS

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,8 mm; iradirano; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm

