




Spojni kabel s utičnicom

ADOAK120MSS0005A

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon [V] 10...30 DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -25...90

Zaštita IP 65

Mehanički podaci

Dimenzije [mm] 51 x 26 x 58

Materijali Mjed niklovano

Materijal ulivenog tijela Mjed, niklovano

Zaporna matica materijala Mjed, niklovano

Opaske


Količina pakiranja 1 kom.

Električni priključak

Kabel: 5 m, PUR; 12 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M23, kutno; Oblikovana karoserija: Mjed, niklovano; Zaključavanje: Mjed, niklovano



E10897



Spojni kabel s utičnicom

ADOAK120MSS0005A

Priključak

1	BK 1
2	BK 2
3	BK 3
4	BK 4
5	BK 5
6	BK 6
7	BK 7
8	BK 8
9	BK 9
10	BK 10
11	BK 11
12	GN/YE