


Spojni kabel s utičnicom

ADOAK120MSS0010A

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
-------------	-----	------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaštita	IP 65
---------	-------

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	51 x 26 x 58
-----------	------	--------------

Materijali	Mjed niklovano
------------	----------------

Materijal ulivenog tijela	Mjed, niklovano
---------------------------	-----------------

Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano
---------------------------	-----------------

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 10 m, PUR; 12 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M23, kutno; Oblikovana karoserija: Mjed, niklovano; Zaključavanje: Mjed, niklovano



E10898



Spojni kabel s utičnicom

ADOAK120MSS0010A

Priključak

1	BK 1
2	BK 2
3	BK 3
4	BK 4
5	BK 5
6	BK 6
7	BK 7
8	BK 8
9	BK 9
10	BK 10
11	BK 11
12	GN/YE