


## Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040SCS0002I04

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVW004

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



## Primjena

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti |
| Bez silikona     | da                                             |

## Električni podaci

|                                  |     |                     |
|----------------------------------|-----|---------------------|
| Radni napon                      | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
| Maks. ukupno strujno opterećenje | [A] | 4                   |

## Radni uvjeti

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okoline | [°C] | -25...90 |
| Zaštita             |      | IP 68    |

## Mehanički podaci

|                           |      |                              |
|---------------------------|------|------------------------------|
| Dimenzije                 | [mm] | 27 x 15 x 39                 |
| Materijali                |      | TPU                          |
| Materijal ulivenog tijela |      | TPU                          |
| Zaporna matica materijala |      | Mjed, uređaj protiv prskanja |

## Opaske

|                    |  |        |
|--------------------|--|--------|
| Količina pakiranja |  | 1 kom. |
|--------------------|--|--------|



## Spojni kabel s utičnicom


ADOAH040SCS0002I04

### Električni priključak


Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,8 mm; iradirano; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,15 mm )

### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, uređaj protiv prskanja; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



### Priključak



|      |             |
|------|-------------|
|      | Boje žica : |
| BK = | crno        |
| BN = | Smeđe       |
| BU = | Plavo       |
| WH = | Bijelo      |