




Spojni kabel s utičnicom

ADOAH043SCS0002I04

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVW007
Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena		
Posebno svojstvo		bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona		da
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...30 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 68
Mehanički podaci		
Dimenzije	[mm]	27 x 15 x 39
Materijali		TPU prozirno
Materijal ulivenog tijela		TPU, prozirno
Zaporna matica materijala		Mjed, uređaj protiv prskanja

E10912



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH043SCS0002I04

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	2 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak


Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,8 mm; iradirano; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, prozirno; Zaključavanje: Mjed, uređaj protiv prskanja; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
WH =	Plavo
	Bijelo