

Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040SCS0010I04

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 68

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	15 x 15 x 43
Materijali		TPU
Materijal ulivenog tijela		TPU
Zaporna matica materijala		Mjed, uređaj protiv prskanja

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

E10917



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040SCS0010I04

Električni priključak

Kabel: 10 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,8 mm; iradirano; 4 x 0,34 mm²

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, uređaj protiv prskanja; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



Priključak



BK =
BN =
BU =
WH =

Boje žica :
crno
Smeđe
Plavo
Bijelo