




Razdjelna kutija

ZDO8F039MSS0010A10

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Posebno svojstvo

bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti

Bez silikona

da

Električni podaci

Radni napon

[V]

10...30 DC

Zaštitna klasa

III

Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru

[A]

2

Maks. ukupno strujno opterećenje

[A]

4

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-15...90

Zaštita

IP 67

Mehanički podaci

Materijali

TPU

Materijal ulivenog tijela

TPU

Broj ulaza razdjelne kutije

8

Prikazi / radni elementi

Prikaz

Status prekapčanja

8 x LED, Žuto

Pogon

1 x LED, Zeleno

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

E10922



Razdjelna kutija


ZDO8F039MSS0010A10

Električni priključak

Kabel: 10 m, PUR / PVC, bez halogena, crno, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,5 mm²

Električni priključak - utor

Poveznik: 8 x M8; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm






Razdjelna kutija

ZDO8F039MSS0010A10

Priključak



	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GN =	Zeleno
GY =	Sivo
PK =	Ružičasto
RD =	Crveno
VT =	Ijubičasto
WH =	Bijelo
YE =	Žuto