



Spojni kabel

VDOGF030MSS0002H03STGF030MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena	
Posebno svojstvo	bez halogena
Električni podaci	
Radni napon [V]	10...55 DC
Zaštitna klasa	III
Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	-25...90
Zaštita	IP 67
Mehanički podaci	
Materijali	TPU
Materijal ulivenog tijela	TPU
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.
Električni priključak - utikač	

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano





Spojni kabel

VDOGF030MSS0002H03STGF030MSS

Električni priključak

Kabel: 2 m, bez halogena; 3 x 0,34 mm²

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano

