


Spojni kabel

VDOAF032MSS00,6H03STGF030MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E11330

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Posebno svojstvo	bez halogena
------------------	--------------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Zaštitna klasa	III

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...90
Zaštita	IP 67

Mehanički podaci

Materijali	TPU
Materijal ulivenog tijela	TPU
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Spojni kabel

VDOAF032MSS00,6H03STGF030MSS

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Električni priključak

Kabel: 0,6 m, TPU, bez halogena; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano

