




Spojni kabel

VDOAH040MSS0001H03STGF030MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Posebno svojstvo	bez halogena
------------------	--------------

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
Zaštitna klasa		III

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci


Materijali	TPU
Materijal ulivenog tijela	TPU
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano





Spojni kabel

VDOAH040MSS0001H03STGF030MSS

Električni priključak

Kabel: 1 m, bez halogena; 3 x 0,34 mm²

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano

