


Spojni kabel

VDOAH040MSS0002H03STGF030MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Posebno svojstvo

bez halogena

Električni podaci

Radni napon

[V]

10...30 DC

Zaštitna klasa

III

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...90

Zaštita

IP 67

Mehanički podaci

Materijali

TPU

Materijal ulivenog tijela

TPU

Zaporna matica materijala

Mjed, niklovano


Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano





Spojni kabel

VDOAH040MSS0002H03STGF030MSS

Električni priključak

Kabel: 2 m, bez halogena; 3 x 0,34 mm²

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano

