


## Spojni kabel

VDOAH042MSS0002H03STGF030MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



## Primjena

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Posebno svojstvo | bez halogena |
|------------------|--------------|

## Električni podaci

|                |     |            |
|----------------|-----|------------|
| Radni napon    | [V] | 10...30 DC |
| Zaštitna klasa |     | III        |

## Radni uvjeti

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okoline | [°C] | -25...90 |
| Zaštita             |      | IP 67    |

## Mehanički podaci

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Materijali                | TPU             |
| Materijal ulivenog tijela | TPU             |
| Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |

## Prikazi / radni elementi

|        |                    |                 |
|--------|--------------------|-----------------|
| Prikaz | Status prekapčanja | 1 x LED, Žuto   |
|        | Pogon              | 1 x LED, Zeleno |

## Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

## Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano




## Spojni kabel

VDOAH042MSS0002H03STGF030MSS

### Električni priključak

Kabel: 2 m, bez halogena; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Priključak



### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano

