


Spojni kabel s utičnicom

ADOAK190MSS0005B19

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
-------------	-----	------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaštita	IP 65
---------	-------

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	51 x 26 x 58
-----------	------	--------------

Materijali	Mjed niklovano
------------	----------------

Materijal ulivenog tijela	Mjed, niklovano
---------------------------	-----------------

Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano
---------------------------	-----------------

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 5 m, PUR, crno, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M23; Oblikovana karoserija: Mjed, niklovano; Zaključavanje: Mjed, niklovano





Spojni kabel s utičnicom

ADOAK190MSS0005B19

Priključak

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GN =	Zeleno
GY =	Sivo
PK =	Ružičasto
RD =	Crveno
VT =	Ijubičasto
WH =	Bijelo
YE =	Žuto