


Spojni kabel s utičnicom

ADOGH050VAS0010E05

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...100
Zaštita		IP 68

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	15 x 15 x 46
Materijali		PVC
Materijal ulivenog tijela		PVC
Zaporna matica materijala		nehrđajući čelik (1,4404/316L)

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

E10955



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH050VAS0010E05

Električni priključak

Kabel: 10 m, PVC, Narančasto, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm²

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm



Priključak

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GY =	Sivo
WH =	Bijelo