


Spojnik kabel s utičnicom

ADOAH050SCS0005I05

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Posebno svojstvo

bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti

Bez silikona

da

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Maks. ukupno strujno opterećenje

[A]

4

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...90

Zaštita

IP 68

Mehanički podaci

Dimenzije

[mm]

27 x 15 x 39

Materijali

TPU

Materijal ulivenog tijela

TPU

Zaporna matica materijala

Mjed, uređaj protiv prskanja

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

E10958



Spojni kabel s utičnicom


ADOAH050SCS0005I05

Električni priključak

Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5,5 mm; iradirano; 5 x 0,34 mm²

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, uređaj protiv prskanja; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



Priključak

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GY =	Sivo
WH =	Bijelo