



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH050MSS0002H05

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC073
Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena		
Posebno svojstvo		bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona		da
Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 68
Mehanički podaci		
Dimenzije	[mm]	27 x 15 x 39
Materijali		TPU
Materijal ulivenog tijela		TPU
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.

E10963



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH050MSS0002H05

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5,5 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



Priključak

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GY =	Sivo
WH =	Bijelo