


Spojni kabel s utičnicom

ADOAH050MSS0010H05

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC075

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 68

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	27 x 15 x 39
Materijali		TPU
Materijal ulivenog tijela		TPU
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

E10965



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH050MSS0010H05

Električni priključak

Kabel: 10 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5,5 mm; 5 x 0,34 mm²

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



Priključak

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GY =	Sivo
WH =	Bijelo