


E10970



Spojni kabel s utičnicom

ADOAF032VAS0010E03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon [V] 10...30 DC

Izlazi

Električna izvedba PNP

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -25...90

Zaštita IP 67

Mehanički podaci

Materijali TPU prozirno

Materijal ulivenog tijela TPU, prozirno

Zaporna matica materijala nehrđajući čelik (1,4404/316L)

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

E10970



Spojni kabel s utičnicom

ADOAF032VAS0010E03

Električni priključak


Kabel: 10 m, PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, prozirno; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L)



Priključak



BN =	Boje žica :
BK =	Smeđe
BU =	crno
	Plavo