


Spojni kabel s utičnicom

ADOGH080MSS0010A06



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 60 AC/DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	2

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...85
Zaštita		IP 68

Mehanički podaci

Težina	[g]	468,7
Dimenzije	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Materijali		TPU
Materijal ulivenog tijela		TPU
Zaporna matica materijala		Tlačno lijevani cink, niklovano

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

E10977



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH080MSS0010A06

Električni priključak

Kabel: 10 m, PUR, crno, Ø 6 mm; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano



Priključak

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	BN
7	BU

	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GN =	Zeleno
GY =	Sivo
WH =	Bijelo
YE =	Žuto