




Spojni kabel s utičnicom

ADOAH080MSS0002A06


Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Materijali		TPU
Materijal ulivenog tijela		TPU
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.

Električni priključak	
Kabel: 2 m, PUR / PVC, crno; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)	

Električni priključak - utičnica	
Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano	



E10978



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH080MSS0002A06

Priključak

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	BN
7	BU

	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GN =	Zeleno
GY =	Sivo
WH =	Bijelo
YE =	Žuto