

E10979




Spojni kabel s utičnicom

ADOAH080MSS0005A06

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E10980

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 30 AC / < 36 DC
-------------	-----	-------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaštita		IP 67
---------	--	-------

Mehanički podaci

Materijali		TPU
------------	--	-----

Materijal ulivenog tijela		TPU
---------------------------	--	-----

Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
---------------------------	--	-----------------

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

E10979



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH080MSS0005A06

Električni priključak

Kabel: 5 m, PUR / PVC, crno; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Priključak

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	BN
7	BU

BN =	Boje žica :	Smeđe
BU =		Plavo
GN =		Zeleno
GY =		Sivo
WH =		Bijelo
YE =		Žuto