


Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOGA030PLSFKPG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	10...55 DC
-------------	-----	------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...85
---------------------	------	----------

Zaštita		IP 67
---------	--	-------

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	20 x 20 x 46
-----------	------	--------------

Materijali		PA
------------	--	----

Materijal ulivenog tijela		PA
---------------------------	--	----

Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
---------------------------	--	-----------------

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak

Utične stezaljke: ...0,75 mm²; Kabelska priрубnica: PG 11

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x 1/2", ravno; kodiranje: C; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: Mjed, niklovano



E10981

Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOGA030PLSFKPG



Priključak

