


Utikač adaptera

ESTGH040MSS0,70E04 (PG13,5)

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E11295

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 O-prsten

Električni podaci

Radni napon [V] < 250 AC / < 300 DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -40...85

Zaštita IP 67

Mehanički podaci

Navoj za postavljanje PG 13.5

Materijali Mjed niklovano

Materijal ulivenog tijela Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

E10985



Utikač adaptera

ESTGH040MSS0,70E04 (PG13,5)

Električni priključak

Kabel: 0,07 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Mjed, niklovano



Priključak

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK