


E10997



Premosni kabel s utikačem ventila

VVDAB031--S0001H03STGH030MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena		
Posebno svojstvo	bez halogena	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 24 AC/DC
Zaštita od prenapona	da; (VDR)	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita	IP 67	
Mehanički podaci		
Dimenzije	[mm]	15 x 15 x 46,5
Materijali	TPU	
Materijal ulivenog tijela	TPU	
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	vijak	
	Ploča za etiketiranje	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	



Premosni kabel s utikačem ventila

VVDAB031--S0001H03STGH030MSS

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Električni priključak

Kabel: 1 m, PUR, bez halogena; 3 x 0,5 mm²

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x ventil vrste B DIN, kutno; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano

