

Spojni kabel s utičnicom

ADOAH042ZDS0002E03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
-------------	-----	------------

Izlazi

Električna izvedba	NPN
--------------------	-----

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaštita	IP 67
---------	-------

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	36 x 15 x 26
-----------	------	--------------

Materijali	PUR
------------	-----

Materijal ulivenog tijela	PUR
---------------------------	-----

Zaporna matica materijala	Tlačno lijevani cink, niklovano
---------------------------	---------------------------------

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH042ZDS0002E03

Električni priključak


Kabel: 2 m, PVC, crno, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano



Priključak



BN =
BK =
BU =

Boje žica :
Smeđe
crno
Plavo