


E10013



Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOAJ040PLSFKPG



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 250 AC/DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4; (...40 °C)

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...85
Zaštita		IP 65

Mehanički podaci

Težina	[g]	31,4
Dimenzije	[mm]	43 x 25 x 36
Materijali		PA
Materijal ulivenog tijela		PA
Zaporna matica materijala		PA

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

E10013



Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOAJ040PLSFKPG

Električni priključak

Utične stezaljke: ...0,75 mm²; Obloga kabela: Ø 6...8 mm

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M18, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: PA



Priključak

