


E1002A



Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G



Primjena

Primjena Priključak na atestirane intrinzično sigurne strujne krugove

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -20...80

Zaštita IP 65

Testovi / odobrenja

Odobrenje BVS 05 ATEX E106

Oznaka ATEX II 1G Ex ia IIC T6 Ga

II 1D Ex ia IIIB T85°C Da

II 1D Ex ia IIIC T85°C Da

Mehanički podaci

Težina [g] 35,7

Dimenzije [mm] 25 x 25 x 56

Materijali PA

Materijal ulivenog tijela PA

Zaporna matica materijala PA

Opaske

Opaske Ta prema tablici "Ukupna snaga strujnih krugova" u odgovarajućim uputama za upotrebu (dio vezan za sigurnost ATEX)
Nekoliko intrinzično sigurnih strujnih krugova može se spojiti na utičnice.

Zbroj napona jednog ili više intrinzično sigurnih strujnih krugova ne smije premašiti sljedeću vrijednost:

Ukupni maksimalni napon = 60 V (vršna vrijednost)

Količina pakiranja 1 kom.

E1002A



Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G

Električni priključak

Utične stezaljke: ...0,75 mm²; Obloga kabela: Ø 6...8 mm

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M18, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: PA



Priključak

