


E10058



Spojivi konektor ventila

VALVE PLUG TYPE A



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	16

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...125
Zaštita		IP 65

Mehanički podaci

Težina	[g]	28
Dimenzije	[mm]	42 x 29 x 28
Materijali		PA
Materijal ulivenog tijela		PA

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------



Spojivi konektor ventila


VALVE PLUG TYPE A

Električni priključak

Utične stezaljke: ...1,5 mm²; Obloga kabela: Ø 6...8 mm

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x Utikač ventila vrste A DIN, kutno; Oblikovana karoserija: PA



Priključak

