
E10084

Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOAT052--SFKPG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...30 DC
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-30...80
Zaštita		IP 65
Mehanički podaci		
Dimenzije	[mm]	48 x 30 x 65
Materijali		PA
Materijal ulivenog tijela		PA
Zaporna matica materijala		PA
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.

E10084

Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOAT052--SFKPG

Električni priključak

Utične stezaljke: ...1,5 mm²; Kabelska prirubnica: PG 9

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x Ø 28 mm, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: PA



Priključak

