


Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOAT052--SFKPG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
-------------	-----	------------

Izlazi

Električna izvedba	NPN
--------------------	-----

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-30...80
---------------------	------	----------

Zaštita	IP 65
---------	-------

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	48 x 30 x 65
-----------	------	--------------

Materijali	PA
------------	----

Materijal ulivenog tijela	PA
---------------------------	----

Zaporna matica materijala	PA
---------------------------	----

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOAT052--SFKPG

Električni priključak

Utične stezaljke: ...1,5 mm²; Kabelska priрубnica: PG 9

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x Ø 28 mm, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: PA



Priključak

