

E10090




Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOAH042PLSFKPG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E11510

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...30 DC
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-30...80
Zaštita		IP 65
Mehanički podaci		
Dimenzije	[mm]	20 x 34 x 32
Materijali		PA
Materijal ulivenog tijela		PA
Zaporna matica materijala		PA
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.



Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOAH042PLSFKPG

Električni priključak

Utične stezaljke: ...0,5 mm²; Kabelska prirubnica: PG 7

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: PA



Priključak

