




Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOAH042ZDSFKPG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E11510
Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...30 DC
Izlazi		
Električna izvedba		NPN
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Dimenzije	[mm]	36 x 20 x 31
Materijali		PA
Materijal ulivenog tijela		PA
Zaporna matica materijala		Tlačno lijevani cink, niklovano
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.



Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOAH042ZDSFKPG

Električni priključak

Utične stezaljke: ...0,75 mm²; Kabelska prirubnica: PG 7

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano



Priključak

