

E10096




Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040PLS0002E03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E10915

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

Radni napon	[V]	10...55 DC
-------------	-----	------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...90
---------------------	------	----------

Zaštita		IP 67
---------	--	-------

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	15 x 15 x 42
-----------	------	--------------

Materijali		PUR
------------	--	-----

Materijal ulivenog tijela		PUR
---------------------------	--	-----

Zaporna matica materijala		PUR
---------------------------	--	-----

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

E10096



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040PLS0002E03

Električni priključak

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: PUR



Priključak

