



Utikač adaptera

ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

No scale drawing available

Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 600 AC/DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...100

Zaštita

IP 68

Mehanički podaci

Težina

[g]

45,36

Navoj za postavljanje

1/2" NPT

Materijali

Aluminij eloksirano

Materijal ulivenog tijela

Aluminij, eloksirano

Opaske

Količina pakiranja


1 kom.

Električni priključak

, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x 7/8", ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Aluminij, eloksirano; Kontakti: pozlaćeno




E10103



Utikač adaptera

ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)

Priključak



BK =	Boje žica :
GN =	crno
WH =	Zeleno
	Bijelo