


Spojni kabel s utičnicom

ADOGB030PLS0005E03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
-------------	-----	------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...90
---------------------	------	----------

Zaštita		IP 68
---------	--	-------

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	26 x 26 x 60
-----------	------	--------------

Materijali		TPU
------------	--	-----

Materijal ulivenog tijela		TPU
---------------------------	--	-----

Zaporna matica materijala		PA
---------------------------	--	----

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak

Kabel: 5 m, PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x 7/8", ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: PA




E10105



Spojni kabel s utičnicom

ADOGB030PLS0005E03

Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
	Plavo