


E10108



Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOAH040PLSFKPG



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 250 AC
-------------	-----	----------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...85
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Težina	[g]	15,2
Dimenzije	[mm]	36 x 20 x 30
Materijali		PBT
Materijal ulivenog tijela		PBT
Zaporna matica materijala		PA

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------



Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOAH040PLSFKPG

Električni priključak

Vijčane stezaljke: ...0,5 mm²; Kabelska prirubnica: PG 7

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: B; Oblikovana karoserija: PBT; Zaključavanje: PA



Priključak

