


Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040PLS0005E03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	10...55 DC
-------------	-----	------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...90
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	25 x 15 x 32
Materijali		PUR
Materijal ulivenog tijela		PUR
Zaporna matica materijala		PUR

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 5 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: PUR



E10128



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040PLS0005E03

Priključak

