



E10136



Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOGH042PLSFKPG



Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...30 DC
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-40...85
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Težina	[g]	14
Dimenzije	[mm]	18 x 18 x 46
Materijali		PA
Materijal ulivenog tijela		PA
Zaporna matica materijala		PA
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.



Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOGH042PLSFKPG

Električni priključak

Vijčane stezaljke: ...0,75 mm²; Obloga kabla: Ø 4...6 mm

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: PA



Priključak

